



## Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 30X32mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610100 30X32  |
| GTIN                | 4018754018062 |
| Artikelklasse       | 63A           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

**Bemærk:**

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ fra til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 610600

### Teknisk beskrivelse

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>     | 30 mm    |
| maks. kæbehøjde h               | 10 mm    |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub>     | 32 mm    |
| maks. kæbebredde b <sub>2</sub> | 70 mm    |
| maks. kæbebredde b <sub>1</sub> | 66 mm    |
| Nøglestørrelse, mål             | metrisk  |
| Nøglelængde L                   | 300 mm   |
| Norm                            | DIN 3110 |
| Norm                            | ISO 3318 |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Kæbestilling 1                 | 15 grader  |
| Kæbestilling 2                 | 15 grader  |
| gnistfri                       | nej        |
| samme nøglevidde i begge ender | nej        |
| Produkttype                    | Skruenøgle |