



Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 13X15mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610100 13X15 |
| GTIN | 4018754017829 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ fra til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 610600

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|----------|
| maks. kæbehøjde h | 6 mm |
| maks. kæbebredde b2 | 35 mm |
| Nøglestørrelse ₁ | 13 mm |
| maks. kæbebredde b1 | 33 mm |
| Nøglestørrelse ₂ | 15 mm |
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøglelængde L | 190 mm |
| Norm | DIN 3110 |
| Norm | ISO 3318 |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Kæbestilling 1 | 15 grader |
| Kæbestilling 2 | 15 grader |
| gnistfri | nej |
| samme nøglevidde i begge ender | nej |
| Produkttype | Skruenøgle |