



## Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 20X22mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	610100 20X22
GTIN	4018754017942
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, dobbelt-T-profil skaft. Optimal bøjestykke, god kraftoverførsel.

#### Norm:

**DIN 3110 / ISO 3318**

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning; rundfinish-overflade.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ fra til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 610600

### Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b1	45 mm
maks. kæbehøjde h	8 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	22 mm
maks. kæbebredde b2	49 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	20 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle