

HOLEX**6-kantet hoved, 1/4 tomme lang, Nøglestørrelse: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631415 12
GTIN	4045197493330
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-L

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

HOLEX Sekskant-topnøgleindsatser, lange, fås også i tommestørrelser via vores eShop (nr. 631417).

Teknisk beskrivelse

Længde	50 mm
Ø på udgangsside	16,9 mm
Nøglestørrelse	12 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3124
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats