

**Garant****Dobbelt gaffelnøgle, Nøglestørrelse: 13X14 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610700 13X14
GTIN	4045197158918
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med praktisk, håndterbart profilskaft. Klarer ekstrem belastning og har lang levetid.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Kromlegeret stål; forkromet (beskyttet mod afskalning); rundfinish-overflade .

Nøglelængde L: 190 mm

maks. kæbebredde b1: 33 mm

maks. kæbebredde b2: 35 mm

maks. kæbehøjde h: 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbehøjde h	6 mm
maks. kæbebredde b1	33 mm
maks. kæbebredde b2	35 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	13 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	14 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	190 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318

Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle