

**Skruebit til Phillips, 1/4 tomme, Krydskærvstørrelse: 4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631625 4
GTIN	4045197559784
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Til skrue-Ø: 7,3 - 12,7 mm

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Længde	25 mm
Ø indgangsside	11 mm
Til skrue-Ø	7,3 - 12,7 mm
Krydskærvstørrelse	4
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skrueetrækker til Phillips
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet

Produkttype

Topnøgleindsats