



6-kantet skruebit, 1/4 tomme lang, sekskant: 3mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631700 3 |
| GTIN | 4018754000470 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Dorn i sejt, hårdt materiale udfærdiget med stor hårdhed, blank.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631729

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|-----------------|
| Længde | 55 mm |
| sekskant | 3 mm |
| Ø indgangsside | 10,7 mm |
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Drivprofil | Unbrakonøgle |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

