

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631780 TX20
GTIN	4045197382221
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmå A: 3,8 mm

Ø indgangsside: 12 mm

Længde: 100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Profilmå A	3,8 mm
Længde	100 mm
Ø indgangsside	12 mm
Torx®-profil	TX20
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats