

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX15****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631805 TX15 |
| GTIN | 4045197559869 |
| Artikelklasse | 62A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 3,3 mm

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------|--------------------------------|
| Profilmål A | 3,3 mm |
| Torx®-profil | TX15 |
| Ø indgangsside | 11 mm |
| Længde | 25 mm |
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Drivprofil | Skruetrækkere til TORX®-skruer |
| Produkttype | Topnøgleindsats |

