

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631780 TX25
GTIN	4045197382214
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsænkning, så der hurtigt gribes fat i skruerindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 4,4 mm

Ø indgangsside: 12 mm

Længde: 100 mm

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	12 mm
Længde	100 mm
Torx®-profil	TX25
Profilmål A	4,4 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats