

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® lang, Torx®-profil: TX40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631780 TX40
GTIN	4045197382252
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 6,6 mm

Ø indgangsside: 12 mm

Længde: 100 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX40
Profilmål A	6,6 mm
Ø indgangsside	12 mm
Længde	100 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats