

**Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631805 TX8
GTIN	4045197559838
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet med indvendig forsækning, så der hurtigt gribes fat i skrueindsatserne. Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120 D 6,3.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Profilmål A: 2,3 mm

Ø indgangsside: 11 mm

Længde: 25 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX8
Længde	25 mm
Profilmål A	2,3 mm
Ø indgangsside	11 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

