



Topnøglesortiment 1/4; 1/2 tomme firkant 43 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630100
GTIN	4045197161642
Artikelklasse	62A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer / møtrikker gs_profil_6kant-einsatz M2–M20.

Til unbrakoskruer gs_profil_6kant M4–M18.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

1/4 tomme toppe, 6-kantede: 11 stk. nr. 631020 str. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2 tomme toppe, 12-kantede: 13 stk. nr. 642120 str. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4 tomme skruebits, 6-kantede: 3 stk. nr. 631720 str. 3; 4; 5

1/2 tomme skruebits, 6-kantede: 5 stk. nr. 643220 str. 6; 8; 10; 12; 14

1/4 tomme T-greb: 1 stk. svarende til nr. 633029

1/2 tomme T-greb: 1 stk. nr. 641320

1/4 tomme bitsholder: 1 stk. svarende til nr. 632829

1/4 tomme forlængere: 2 stk. nr. 632420 i str. 50; 150

1/2 tomme forlængere: 2 stk. nr. 641020 i str. 130; 255

1/4 tomme kardanled: 1 stk. nr. 633520

1/2 tomme kardanled: 1 stk. nr. 641620

1/4 tomme skralde: 1 stk. nr. 632300

1/2 tomme skralde: 1 stk. nr. 640220

Opbevaring i: Stålpladekasse

Længde: 440 mm
Bredde: 266 mm
Højde: 50 mm
Drivfirkant: 1/2 tommer
Drivfirkant: 1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-13 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 13-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-14 mm

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/2 tommer
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	12-kant-hoved
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivprofil	unbrakonøgle
Antal dele	43
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-13 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	13-32 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-14 mm
Emballage	Stålpladekasse
Længde	440 mm
Bredde	266 mm
Højde	50 mm