



## Topnøglesortiment, TiN-belagt, 1/4 tomme firkant 30 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630340
GTIN	4000896175475
Artikelklasse	630

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinger med TiN-belægning giver ekstremt godt hæfte og slidstyrke. Med optimeret rustbeskyttelse.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant / møtrikker med gevind M2 – M8 og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M8.

Til Pozidriv- og Phillips-skruer med gevind M2,5 – M5 og indvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M6.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 12 stk. str. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Skruetrækkerbits, sekskant

med TiN-belægning: 4 stk. nr. 631733 str. 3; 4; 5; 6

Skruetrækkerindsatser til indvendig Torx®

TiN-belagte: 5 stk. i str. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30

Skruer til Phillips

med TiN-belægning: 2 stk. nr. 1; 2

Skruetrækkerbits, Pozidriv

med TiN-belægning: 2 stk. nr. 1; 2

Greb: 1 stk.

Forlængere: 2 stk. str. 55; 147 mm

Kardanled: 1 stk.

Skraldenøgle: 1 stk.

Opbevaring i: kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke

Højde: 54 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 4-14 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-6 mm

## Teknisk beskrivelse

Antal dele	30
Drivprofil	unbrakonøgle
Drivprofil	Skruetrækker til Phillips
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Drivprofil	Pozidriv skruetrækker
Drivprofil	6-kant-hoved
Drivfirkant	1/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	4-14 mm
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-6 mm
Emballage	kunststofboks med opstilling / opbevaringsbakke
Længde	180 mm
Bredde	150 mm
Højde	54 mm
Produkttype	Topnøgle