

Koken**Reverserbar ledskraldenøgle, 1/4 tomme, med uddriver****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 632335 |
| GTIN | 4991644020591 |
| Artikelklasse | 63R |

Beskrivelse**Udførelse:**

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsætter.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------|--------------------|
| Drivfirkant | 1/4 tomme |
| Norm | DIN 3122 |
| Norm | DIN 3120 |
| Hel længde | 161 mm |
| Antal tænder | 20 |
| Arbejdsvinkel | 18 grader |
| Materiale | Krom-vanadium-stål |
| Overflade | forkromet |
| Produkttype | Skralde |

