



Reverserbar skraldenøgle, 1/4 tomme



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	632000
GTIN	4018754177738
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Materialevalget og den specielle smedemetode garanterer optimal funktion og lang levetid. Med omskifterhåndtag til indstilling af højre- og venstrespænding.

Norm:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Passer til:

Håndbetjente indsats.

Drivfirkant: 1/4 tommer

Hel længde: 117 mm

Antal tænder: 22

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Norm	DIN 3122
Norm	DIN 3120
Hel længde	117 mm
Antal tænder	22
Arbejdsvinkel	16,4 grader
Materiale	Chrome-Alloy-Steel
Overflade	forkromet

Tilbehør

Reservedelssortiment 1/4 tomme, inkl. dækplade

632250