

**Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 24X27mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610900 24X27
GTIN	4045197384294
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	24 mm
maks. kæbehøjde h	9 mm
maks. kæbebredde b2	60 mm
maks. kæbebredde b1	54 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	27 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	265 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle