

**Dobbelte gaffelnøgler, sæt, fosfateret, Antal nøgler: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610910 8
GTIN	4045197384393
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Leveringsomfang:**

1 dobbelt gaffelnøgle nr. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120 af hver: str. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

**Teknisk beskrivelse**

Antal nøgler	8
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader
Overflade	fosfateret
Produkttype	Skruenøgle

**Tilbehør**

Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 6X7 mm	610900 6X7
Kunststofklemmeholder Til antal nøgler 8	611500 8
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 12X13 mm	610900 12X13
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 14X15 mm	610900 14X15
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 10X11 mm	610900 10X11
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 18X21 mm	610900 18X21
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 8X9 mm	610900 8X9
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 19X22 mm	610900 19X22
Dobbelt gaffelnøgle Nøglestørrelse 16X17 mm	610900 16X17