

**Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 11X13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610900 11X13
GTIN	4045197384119
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b2	31 mm
Nøglestørrelse ₁	11 mm
Nøglestørrelse ₂	13 mm
maks. kæbehøjde h	6 mm
maks. kæbebredde b1	29 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	171 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle