

**Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 18X19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610950 18X19
GTIN	4045197159311
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbehøjde h	7 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	19 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	18 mm
maks. kæbebredde b <sub>2</sub>	43 mm
maks. kæbebredde b <sub>1</sub>	40 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	220 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle