

**Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 19X24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610900 19X24
GTIN	4045197384232
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.  
Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

**Teknisk beskrivelse**

Nøglestørrelse <sub>1</sub>	19 mm
maks. kæbebredde b <sub>2</sub>	53 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	24 mm
maks. kæbebredde b <sub>1</sub>	43 mm
maks. kæbehøjde h	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	245 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle