



## Arbejdspladslampe Planonlight LED Black Series, Effektforbrug: 10W



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081353 10
GTIN	2050001919397
Artikelklasse	04E

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Planonlight LED **Black Series** er den kraftigste, **mest komprimerede** og **kompakte** af Planonlight arbejdslamperne. Påbygningsmodel med fleksible monteringsmuligheder til de mest krævende industrielle anvendelsesområder.

- **Højeste lyskraft med 157 lumen/watt LED'er.**
- **Absolut vedligeholdelsesfri (med en levetid på 50000 h).**
- **Optimal til eftermontering takket være de yderst kompakte konstruktionsformer, også til anvendelse i meget vinklede maskiner.**
- **Utroligt variationsspektrum med 8 forskellige modeller (indbygningsversion på forespørgsel).**
- **Fleksibel montering: Planmonteret indbygning eller med passende, justerbar holder 081381 til 45° loftsmontage.**
- **Forbedret og gennemprøvet tætningsprincip med IP68 og IP69K (emulsionstæt).**

#### Bemærk:

**Driftsspænding 24 V DC – tilslutning direkte til netspænding (230 V/50 Hz) ødelægger lampen!** Tilslutning til netspænding via transformator nr. 081375.

### Teknisk beskrivelse

Vægt	500 g
Lysnet	1300 lm
Effektforbrug	10 W
Strålingsvinkel, fast	120 grader
Lyskilde	LED-modul
Temperaturområde	-20 - 55 °C
Samlet højde	20 mm
Farvetemperatur	6500 K
Energiforsyning	Med kabel
Totalbredde	65 mm
Samlet længde	168,5 mm
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	10487
Produkttype	Maskinlampe

## Tilbehør

Transformator til PLANONLIGHT LED 24 V / 100 W	081375
Holder til Black Series 45°	081381