

**Dobbelt gaffelnøgle, fosfateret, Nøglestørrelse: 13X17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610900 13X17
GTIN	4045197384157
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.
Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, fosfateret.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b1	33 mm
maks. kæbebredde b2	39 mm
Nøglestørrelse ₁	13 mm
Nøglestørrelse ₂	17 mm
maks. kæbehøjde h	6 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	201 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	fosfateret
Produktnavnsegenskab	fosfateret
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle