



## Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291440 10
GTIN	4030741009181
Artikelklasse	29H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Drejet og poleret ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

**Fordel:**

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

**Anvendelse:**

Til glatvalsning af cylindriske emner.

**Passer til:**

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290000; 290001

### Teknisk beskrivelse

Rulle-Ø	10 mm
Rulleborings-Ø	4 mm
Rullebredde	4 mm

Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	4 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj