



## Glatvalserulle konveks, Rulle-Ø: 20mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	291440 20
GTIN	4030741390159
Artikelklasse	29H

### Beskrivelse

**Udførelse:**

Drejet og poleret ( $R_z = 4 \mu\text{m}$ ).  
Konvekse HSS-glatvalseruller – type RRE.

**Fordel:**

- **Forbedret overfladekvalitet.**
- **Stabilisering af overfladerne.**
- **Reduktion af procestiden.**

**Anvendelse:**

Til glatvalsning af cylindriske emner.

**Passer til:**

Rouletteringsformværktøj: Nr. 290004

### Teknisk beskrivelse

Rulleborings-Ø	6 mm
Rulle-Ø	20 mm
Rullebredde	8 mm

Skæremateriale	HSS
Ruhedsværdi	4 µm
Form	konveks
Type	RRE
Produkttype	Glatvalseværktøj