

Kontorreol, basisreol, Dybde 300 mm, Højde / hyldebredde: 2000/1000mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	990590 2000/1000
GTIN	4004514219879
Artikelklasse	96P

Beskrivelse**Udførelse:**

T-profil-rammefronter og hylde uden huller.

Krydsstiver til stabilisering. Anslagslister forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke nogen anslagsliste.

Maks. bæreevne: 85 kg pr. hylde.

Reoldybde 300 mm: kan rumme op til 96 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde +6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Knæklængde: maks. 600 mm

Bemærk:

- Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 5:1 skal sikres imod væltning.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.

Teknisk beskrivelse

Bredde	1000 mm
--------	---------

Opstillingsmål, basisreol, bredde	1060 mm
Dybde	300 mm
Højde	2000 mm
Antal hylder	6
Hylde, tykkelse	25 mm
Højdeindstilling i intervaller	25 mm
Monteringsudførelse	Indstiksreol
Materiale	forzinket
Produktnavnsegenskab	Dybde 300 mm
Produkttype	Mappereol

Tilbehør

Klemfod	990852
---------	--------