

Kontorreol, påbygningsreol, Dybde 300 mm, Højde / hyldebredde: 2000/1000mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | 990591 2000/1000 |
| GTIN | 4004514219909 |
| Artikelklasse | 96P |

Beskrivelse

Udførelse:

T-profil-rammefronter og hylder uden huller.

Krydsstiver til stabilisering. Anslagslister forhindrer, at mapper og dokumenter skubbes helt igennem. Loftshylden har ikke nogen anslagsliste.

Maks. bæreevne: 85 kg pr. hylde.

Reoldybde 300 mm: kan rumme op til 96 mapper pr. fag ved en højde på 2300 mm.

Beskrivelse:

Opstillingsmål:

Basisreol: Nom. længde + 60 mm

Tilbygningsreol: Nom. længde + 6 mm

Rammedybde i alt: Nom. dybde + 36 mm

Knæklængde: maks. 600 mm

Bemærk:

- Reoler med et højde-/dybdeforhold større end 5:1 skal sikres imod væltning.
- Gulv- og vægmontering medfølger ikke.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|--------------|
| Dybde | 300 mm |
| Højde | 2000 mm |
| Opstillingsmål, påbygningsreol, bredde | 1006 mm |
| Bredde | 1000 mm |
| Antal hylder | 6 |
| Hylde, tykkelse | 25 mm |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm |
| Monteringsudførelse | Indstiksreol |
| Materiale | forzinket |
| Produktnavnsegenskab | Dybde 300 mm |
| Produkttype | Mappereol |

Tilbehør

| | |
|---------|--------|
| Klemfod | 990852 |
|---------|--------|