



6-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 9mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 631000 9 |
| GTIN | 4018754000050 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 631029

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------|---------|
| Længde | 23 mm |
| Ø på udgangsside | 12,8 mm |
| Nøglestørrelse | 9 mm |

| | |
|-------------|-------------------|
| Drivfirkant | 1/4 tommer |
| Drivprofil | Sekskant-topnøgle |
| Materiale | HPQ®-specialstål |
| Produkttype | Topnøgleindsats |