

Garant**Krympepatron 4,5° med sikringsfunktion, HSK-A 63, Spænde-Ø D1: 20mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 307945 20 |
| GTIN | 4045197883650 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

- Højvarmefast stål.
- Integreret længdejustering af værktøjet, justering 5 mm.
- Til HM-værktøj.
- Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang!)
- Med Balluffchip-boring.
- Forstærket udførelse.

Fordel:**Formsluttende forbindelse mellem krympepatron og værktøj**

- Forhindrer uønsket værktøjsudtrækning - stor sikkerhed!
- Forhindrer radial bevægelse i ryk.

Ud over øget processikkerhed har den forstærkede patron:

- mindre tendens til vibration, dvs. længere levetid på værktøjet og bedre overflader.
- større spændekraft end ved standard-krympepatron.

Frit værktøjsvalg! Skaftslibning hos Hoffmann, men også efter eget valg!**Anvendelse:**

Til spænding af værktøj med cylinderskaft med tolerance h6. Sikring imod udtrækning: Værktøjsskaftet skal have en defineret slibning. Egnede til induktiv-, kontakt- og varmluftskrympeudstyr.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308800, AB-spændenøgler nr. 308810– 308830, krympeapparater, tilbehør nr. 354210 – 354450.

Bemærk:

Fræsere skal have en defineret slibning. Man kan bestille slibning af et nyt værktøj eller et eksisterende værktøj.

Nummer for slibning: Nr. 129100 + angivelse af passende størrelse. Man kan også selv foretage slibningen – data kan ses under: <http://ho7.eu/anschliff>.

Spænde-Ø D₁: 20 mm

Udragende længde, A-mål: 100 mm

Udvendig Ø D: 55 mm

Ø D₂: 44 mm

passende værktøjsslibning 129100: 20

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 55 mm |
| Udragende længde, A-mål | 100 mm |
| Ø D ₂ | 44 mm |
| Spænde-Ø D ₁ | 20 mm |
| passende værktøjsslibning 129100 | 20 |
| Adapter | HSK-A 63 |
| Holder-standard | ISO 12164-1 |
| Holder-standard | DIN 69893 |
| Form | ADB |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Spåntagningsstrategi | HSC |
| Produkttype | Krympepatron |

Tilbehør

| | |
|---|----------------|
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 12-20 mm | 354240 12-20 |
| Skifteskive til spole SU1 Til spænde-Ø 20-32 mm | 354240 20-32 |
| Køleadapter kort 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354235 16,1-22 |
| Køleadapter lang 4,5° Til spænde-Ø 16,1-22 mm | 354236 16,1-22 |
| Underskab | 354290 |

| | |
|----------------------------|-------------|
| Krympningsapparat Type SU1 | 354210 SU1 |
| Køleenhed Type CU1 | 354215 CU1 |
| Skaftslibning Type AS20 | 129100 AS20 |