



LED-maskinlampe flad, Type: 560 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081436 560
GTIN	4260131236051
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

flad lysliste.

Robuste LED-maskinlamper i **aluminiumshus** og en satineret akrylskive giver en **homogen 160 grader udlysning**.

- **Refleksions- og blændfri, flakker ikke.**
- **Tilslutning til 24 V strømforsyning eller 24 V maskinstyring.**
- **Vandtæt iht. IP67.**

Leveringsomfang:

Inklusive 2 stk. gummiindkapslede magneter, strømforsyning.

Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Lysnet: 2400 lm

Lyseffekt: 25 W

Lampearmatur, bredde: 50 mm

Lampearmatur, højde: 15 mm

Energieffektivitetsklasse : A

Teknisk beskrivelse

Lyseffekt	25 W
Lysnet	2400 lm
Energieffektivitetsklasse	A
Lyskilde	LED-modul

Samlet højde	15 mm
Totalbredde	50 mm
ATEX-zone	Ingen
Beskyttelsesklasse IP	IP 67