



## 12-kantet hoved, 1/4 tomme, Nøglestørrelse: 7mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630950 7
GTIN	4018754000326
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Nøglevidder med snævre tolerancer. Glider ikke på skruehjørnerne, skruehoveder og -møtrikker skånes. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinishoverflade med **AS-Drive**-profil.

#### Norm:

**DIN 3124**

#### Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 630929

### Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	7 mm
Ø på udgangsside	10,7 mm
Længde	23 mm

Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Tolvkant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats