



Indvendigt drejestål højre omtrent som DIN 4973 (ISO 8), M20, Skaftfirkant: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296330 10
GTIN	4045197884770
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	10 mm
Til boringer fra Ø	18 mm
Samlet længde	150 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål