

HOLEX**Indvendigt drejestål højre omtrent som DIN 4973 (ISO 8), M20, Skaftfirkant: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	296330 20
GTIN	4045197884800
Artikelklasse	22E

Beskrivelse**Udførelse:**

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	20 mm
Til boringer fra Ø	34 mm
Samlet længde	250 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål