



Indvendige hjørneskærholdere højre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), M20, Skafftirkant: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296430 16
GTIN	4045197884848
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Til boringer fra Ø	27 mm
Skafftirkant	16 mm
Samlet længde	210 mm
Skæremateriale	M20
Produkttype	Drejestål