



Indvendige hjørneskærholdere venstre omtrent som DIN 4974 (ISO 9), P20/K25, Skaftfirkant: 16mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	296455 16
GTIN	4045197884893
Artikelklasse	22E

Beskrivelse

Udførelse:

Bestykket med diamantslebne hårdmetalskæreplatter.

Anvendelse:

P20/K25 til stål- og støbegodsbearbejdning.

M20 til bearbejdning af rustfrit stål.

Advarsel:

Ved skrubning og afbrudte snit bør skæret trækkes af med en borcarbide-håndsliber (nr. 558812).

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant	16 mm
Til boringer fra Ø	27 mm
Samlet længde	210 mm
Skæremateriale	P20/K25
Produkttype	Drejestål