

FLUKE.

Spændings- og gennemgangstestere, Type: T110



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|--------------|
| Bestillingsnummeret | 473090 T110 |
| GTIN | 095969610490 |
| Artikelklasse | 47H |

Beskrivelse

Udførelse:

Topolede spændingstestere med ergonomisk enhåndsbetjening til stikdåser. Måleværdidisplay med baggrundsbelysning. Batteriindikator - ved afladet batteri kan målt spænding fortsat vises. Monterbare prøvespidser med slitageindikator. **VDE-udførelse**

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Gennemgangstest | optisk / akustisk |
| Visningsområde AC | 12 - 690 V |
| Test af drejefeltretning | ja |

| | |
|---|-----------------|
| Frekvensmåling | 40 - 400 Hz |
| Målestedsbelysning | ja |
| Poltest | ja |
| Visningsområde DC | 12 - 690 V |
| Kalibrering | I1 |
| FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm | ja |
| Display | LED |
| Fasetest | 100V – 690V |
| Overspændingskategori | CAT IV 600 V |
| Overspændingskategori | CAT III 690 V |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 64 |
| Lommelygtefunktion | ja |
| Antal medfølgende batterier | 2 |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR3 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Produkttype | Spændingstester |

Services

| | |
|--|----------|
| KalibreringSpændingstester Type S | 027120 S |
| DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S | 027160 S |

Tilbehør

| | |
|--|------------|
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|