

FLUKE.

Spændings- og gennemgangstestere, Type: T130



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	473090 T130
GTIN	095969610506
Artikelklasse	47H

Beskrivelse

Udførelse:

Topolede spændingstestere med ergonomisk enhåndsbetjening til stikdåser. Måleværdidisplay med baggrundsbelysning. Batteriindikator - ved afladet batteri kan målt spænding fortsat vises. Monterbare prøvespidser med slitageindikator. **VDE-udførelse**

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Til professionel flertrinsspændings-, pol- og gennemgangstest.

Norm:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Teknisk beskrivelse

FI/RCD-HFI-relæ, kontrolstrøm	ja
Display	LED / LCD
Visningsområde AC	6 - 690 V

Visningsområde DC	6 - 690 V
Fasetest	100V – 690V
Kalibrering	I1
Målestedsbelysning	ja
Test af drejefeltretning	ja
Poltest	ja
Gennemgangstest	optisk / akustisk
Overspændingskategori	CAT IV 600 V
Overspændingskategori	CAT III 690 V
Beskyttelsesklasse IP	IP 64
Frekvensmåling	40 - 400 Hz
Lommelygtefunktion	ja
Antal medfølgende batterier	2
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081551 LR3
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Spændingstester

Services

KalibreringSpændingstester Type S	027120 S
DAkKS-kalibreringSpændingstestere Type S	027160 S

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
--	------------