

FLUKE®

Varmekamera, Type: TIS10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	474035 TIS10
GTIN	95969798822
Artikelklasse	47H

Beskrivelse**Udførelse:**

Kamera til visning ved hjælp af infrarød stråling. **3,5" display.** Indbygget digitalkamera med **billede-på-billede-funktion:** Overlejring af visuelt og termisk billede gør fejlfinding og lokalisering nem.

Fluke Connect forbinder din måler til din smartphone via Bluetooth-forbindelse.

- **Lagring af målinger og billeder.**
- **Rapportoprettelse og -afsendelse via mail direkte fra din smartphone.**

Anvendelse:

Til forebyggende vedligeholdelse for at overvåge både mekaniske og elektriske anlæg eller produktionsprocesser. Egner sig især til vedligeholdelse, byggeri, varme- og installationsområdet samt Facility Management og installationsteknik.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-batteri, netadapter, USB-kabel og polstret bæretaske.

Interface: Fluke Connect

Kalibrering: Pris på forespørgsel

Temperaturområde: -20 - 250 °C

Nøjagtighed: $\pm 2^{\circ}\text{C}$ eller 2 % af måleværdien

Termisk følsomhed: 0,15 K

Billedgentagelsesfrekvens: 9 Hz

Synsfelt: 35,7×26,8 grader

Detektorstørrelse: 80×60 px

Teknisk beskrivelse

Synsfelt	35,7×26,8 grader
Detektorstørrelse	80×60 px
Termisk følsomhed	0,15 K
Temperaturområde	-20 - 250 °C
Nøjagtighed	±2 °C eller 2 % af måleværdien
Billedgentagelsesfrekvens	9 Hz
Minimal fokuseringsafstand	0,45 m
Interface	Fluke Connect
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Antal medfølgende akkuer	1
Batteritype	Lithium-ion
Produkttype	Varmekamera