

**Garant****6-kantet hoved, 1/4 tomme Surface Drive, Nøglestørrelse: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631225 14
GTIN	4045197497178
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skruainsatserne.

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Surface Drive nøgleåbningen giver bedre pasning og højere virkningsgrad. Trykket virker direkte på møtrikkernes og skruernes flader; så de følsomme kanter skånes. Også mellemål f.eks. i tommer (A/F, BSF, BSW) og slidte skruer kan spændes og løsnes med Surface Drive. Indsatser med boring.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Længde	24,8 mm
Egnet til tommer (amerikanske mål)	17/32 tommer
Nøglestørrelse	14 mm
Ø på udgangsside	19,6 mm
Drivfirkant	1/4 tommer
6-kantet topnøgleprofil	Surfacedrive

Norm	DIN 3124
Drivprofil	6-kant-hoved surface drive
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
med AS-Drive-profil	nej
Produkttype	Topnøgleindsats