

bimos

Arbejdsdrejestol, PU-skum, med glider og fodring, høj, Farve: BLACK**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	965302 BLACK
GTIN	4016849625539
Artikelklasse	96B

Beskrivelse**Udførelse:**

Sæde og ryglæn i blødt PU-skum. Plejevenlig, vaskbar, robust og bestandig over for milde syre- og ludopløsninger samt mekanisk påvirkning.

Ergonomisk komfortpolstring med lændehvirvelstøtter og praktiske skydegreb.

Norm:**DIN 68877****Teknisk beskrivelse**

Armlænspar, tilpasning mulig	ja
Materiale, ryglæn	PU-skum
Siddebredde	460 mm
Højdeindstilling, type	Højdeindstillingsarm
Fodkryds, udførelse	Glider med fodring
trinløs højdejustering	ja

Ryglænsghøjde	580 mm
Materiale, fodkryds	Stål
Siddedybde	470 mm
Farve, sædemateriale	sort
Understel, udførelse	Femarmet fod
Højdeindstilling, udførelse	Gasfjeder
Vægt	16 kg
Materiale, sædeflade	PU-skum
Serie	Work-Tec
Udførelse	høj siddehøjde
Bæreevne, stol	120 kg
Højdeindstillingsområde	590 - 860 mm
Produkttype	Arbejdsdrejestol

Tilbehør

Fødder(1 sæt = 5 stk.)	963188
------------------------	--------