

**Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 19X22mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610950 19X22
GTIN	4045197159335
Artikelklasse	62A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Teknisk beskrivelse

maks. kæbebredde b1	44 mm
maks. kæbebredde b2	49 mm
Nøglestørrelse ₁	19 mm
Nøglestørrelse ₂	22 mm
maks. kæbehøjde h	8 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	235 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle