

**Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 27X32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	610950 27X32
GTIN	4045197281418
Artikelklasse	62A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

maks. kæbebredde b2	70 mm
maks. kæbehøjde h	10 mm
Nøglestørrelse <sub>2</sub>	32 mm
maks. kæbebredde b1	60 mm
Nøglestørrelse <sub>1</sub>	27 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøglelængde L	299 mm
Norm	DIN 3110
Norm	ISO 3318
Kæbestilling 1	15 grader
Kæbestilling 2	15 grader

Overflade	forkromet
Produktnavnsegenskab	forkromet
gnistfri	nej
samme nøglevidde i begge ender	nej
Produkttype	Skruenøgle