

**Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 20X22mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610950 20X22  |
| GTIN                | 4045197159342 |
| Artikelklasse       | 62A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Nøglestørrelse <sub>2</sub>     | 22 mm     |
| maks. kæbebredde b <sub>2</sub> | 49 mm     |
| maks. kæbehøjde h               | 8 mm      |
| maks. kæbebredde b <sub>1</sub> | 45 mm     |
| Nøglestørrelse <sub>1</sub>     | 20 mm     |
| Nøglestørrelse, mål             | metrisk   |
| Nøglelængde L                   | 235 mm    |
| Norm                            | DIN 3110  |
| Norm                            | ISO 3318  |
| Kæbestilling 1                  | 15 grader |
| Kæbestilling 2                  | 15 grader |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Overflade                      | forkromet  |
| Produktnavnsegenskab           | forkromet  |
| gnistfri                       | nej        |
| samme nøglevidde i begge ender | nej        |
| Produkttype                    | Skruenøgle |