

**Dobbelt gaffelnøgle, forkromet, Nøglestørrelse: 30X34mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 610950 30X34  |
| GTIN                | 4045197281425 |
| Artikelklasse       | 62A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Sænksmedet. Med nøglevidder med lav tolerance.

Med ovalt skaft.

**Norm:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, forkromet.

**Teknisk beskrivelse**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| maks. kæbehøjde h           | 10 mm     |
| maks. kæbebredde b2         | 75 mm     |
| Nøglestørrelse <sub>2</sub> | 34 mm     |
| Nøglestørrelse <sub>1</sub> | 30 mm     |
| maks. kæbebredde b1         | 66 mm     |
| Nøglestørrelse, mål         | metrisk   |
| Nøglelængde L               | 302 mm    |
| Norm                        | DIN 3110  |
| Norm                        | ISO 3318  |
| Kæbestilling 1              | 15 grader |
| Kæbestilling 2              | 15 grader |

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Overflade                      | forkromet  |
| Produktnavnsegenskab           | forkromet  |
| gnistfri                       | nej        |
| samme nøglevidde i begge ender | nej        |
| Produkttype                    | Skruenøgle |