

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 36mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 36
GTIN	4024089009989
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

Teknisk beskrivelse

Borings-Ø	19 mm
Nøglestørrelse	36 mm
Nøglelængde L	315 mm
Hovedtykkelse h	13 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Drejestift, cylindrisk \varnothing xhel længde 18X500 mm

621600 18X500