

**12-kantet hoved, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637000 10
GTIN	4018754001934
Artikelklasse	63A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Optimalt fiberforløb pga. speciel smedemetode. Præcise nøglevidder med lav tolerance med **AS-drive**-profil skåner skruer og møtrikker. Hærdet spændingsfrit og vridningsfast i olie; derved opnås præcis pasning. Rundfinish-overflade.

Norm:

DIN 3124

Materiale:

HPQ®-specialstål, beskyttet mod afskalning via nikkelforkromning.

Bemærk:

BEMÆRK!

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 637029

Teknisk beskrivelse

Længde	27 mm
Nøglestørrelse	10 mm
Ø på udgangsside	14,3 mm
Drivfirkant	3/8 tommer

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Produkttype	Topnøgleindsats