



Ledhåndtag, 3/8 tomme



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	636000
GTIN	4018754177752
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Udvendig firkant i henhold til DIN 3120.

Leddel, kan svinges 180°. Med tokomponent-greb.

Norm:**DIN 3122-F 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Passer til :

Håndbetjente indsatser.

Drivfirkant: 3/8 tommer

Hel længde: 253,5 mm

Teknisk beskrivelse

Hel længde	253,5 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Produkttype	Topnøgle