

**Klonøgle, Nøglestørrelse: 24mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	612800 24
GTIN	4024089009934
Artikelklasse	66A

Beskrivelse**Udførelse:**

Sænksmedet, stabilt skaft og kraftig kæbe.

Anvendelse:

Til montering på vanskeligt tilgængelige steder.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Bemærk:

De dertil passende topnøglestifter finder du under nr. 621600 – 621800.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	24 mm
Borings-Ø	14,5 mm
Nøglelængde L	250 mm
Hovedtykkelse h	9 mm
Produktionsmetode	sænksmedet
Materiale	Krom-vanadium-stål
Overflade	forkromet
Produkttype	Skruenøgle

Tilbehør

Drejestift, cylindrisk Øxhel længde 14X320 mm	621600 14X320
Trindelt stift Hel længde 245 mm	621800 245