

Koken**IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 22mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	652210 22
GTIN	4991644412969
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slag-nøgler og trykluftslag-nøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Længde	100 mm
Ø på udgangsside	34,3 mm
Nøglestørrelse	22 mm
Drivfirkant	3/4 tomme
Drivprofil	6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Forbindelsesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900
Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800