

Korkon**IMPACT-top, 6-kantet, 1 tomme, Nøglestørrelse: 32mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	653010 32
GTIN	14991644435163
Artikelklasse	63R

Beskrivelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.

Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Norm:**DIN 3129****Materiale:**

Krom-molybdæn-stål, manganfosfateret overflade.

Bemærk:

Yderligere størrelser og udførelser på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Nøglestørrelse	32 mm
Længde	62 mm
Ø på udgangsside	51,5 mm
Drivfirkant	1 tommer
Drivprofil	6-kant-topnøgle

egnet til anvendelse med maskiner	ja
Produkttype	Topnøgleindsats

Tilbehør

Gummiring til indsatser, 3/4 tomme	652800
Forbindesstift til indsatser, 3/4 tomme	652900